

**Garant****Mašininis plėstuvas H7, TiN, Nominalusis Ø DC: 8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	163500 8
GTIN	4045197251398
Produktų klasė	110

**Aprašymas****Modelis:**

Su ilga pjovimo briauna ir kairine spirale. Lyginis dantų skaičius kintamu žingsniu.

**Paskirtis:**

Kiaurųjų kiaurymių plėtimui, nes drožlės nukreipiamos pjovimo kryptimi.

**Techninis aprašymas**

Koto tolerancija	h9
Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	8 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/aps,
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	77 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Bendras ilgis L	117 mm
Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>	33 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Tolerancija	H7
Plėtimo Ø matmenys	0,1 - 0,2 mm
Danga	TiN
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 212 B

Vidinis aušinimas	ne
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Phillips antgalis

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	10 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	9 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	7 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	5 m/min	P
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	7 m/min	S
Ketus (G)	ribotai tinka	7 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	18 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		