

**HOLEX Clever Tap mašininis sriegiklis, be dangos, UNC: 7/16-14****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	133352 7/16-14
GTIN	4045197594693
Produktų klasė	12H

Aprašymas**Modelis:****Su vidine įpjova.****Paskirtis:****UNC coliniams stambiais sriegiams ASME – B1.1.**

Sriegio tipas: UNC

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 14

Sriegio Ø: 11,11 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto Ø D_s: 8 mm

Koto kvadratas □: 6,2 mm

Kiaurymės Ø: 9,4 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Drožlių griovelio skaičius	3
Sriegio žingsnis	1,814 mm
Kiaurymės Ø	9,4 mm
Vijų skaičius colyje	14
Sriegio Ø	11,11 mm
Norma	DIN 376

Ašmenys	HSS E
Koto $\varnothing D_s$	8 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Koto kvadratas \square	6,2 mm
Sriegio gylis	33,33 mm
Sriegio tipas	UNC
Sriegio dydis	7/16-14 UNC
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas $<500 \text{ N/mm}^2$	tinka	15 m/min	P
Plienas $<750 \text{ N/mm}^2$	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		

