



LED-EX akumuliatorinis darbo šviestuvas, Tipas: NOVA-EXR



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081462 NOVA-EXR
GTIN	5708997356180
Produktų klasė	08C

Aprašymas

Modelis:

Nuo sproginimo apsaugotas darbo šviestuvas, patikrintas pagal galiojančias ATEX direktyvas. Ypač ryškus apšvietimas ir ilgas veikimo laikas. Galingas ir tvirtas LED-EX akumuliatorinis darbo šviestuvas.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepalaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Standartas:

Zertifiziert für ATEX-Zone: **Gas** 1 und 2, **Staub** 21 und 22.
ATEX-Richtlinie Nr. 2014/34/EU, IEC und IECEx zugelassen und zertifiziert.

Tiekimo sudėtis:

Greitojo užveržimo 5 m griebtuvas.

Techninis aprašymas

Akumuliatorių kiekis	1
Akumulatoriaus talpa	3,35 Ah
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija

Prietaiso savybės	Tinka EX sričiai
Akumulatoriaus įtampa	21,6 V
Švietimo trukmė, 2 lygis	4 h
Šviesos srautas, 2 lygis	4000 lm
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Svoris	3900 g
Apšvietimo priemonės	LED modulis
Apšvietimo spalvinė temperatūra	6000 K
IP apsaugos klasė	IP 65
Keičiamos apšvietimo priemonės	ne
CRI vertė	80
ATEX zona	Zona 21
ATEX zona	Zona 1
Bendras plotis	261 mm
Švietimo trukmė	2 h
Bendras aukštis	130 mm
Bendras ilgis	270 mm
Šviesos srautas	2000 lm
Gamintojo pavadinimas	NOVA EX R
Produkto rūšis	Darbinis šviestuvas