

**HOLEX Clever Tap mašininis sriegiklis, be dangos, UNC: 5-40****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	133352 5-40
GTIN	4045197594617
Produktų klasė	12H

**Aprašymas****Modelis:****Su vidine įpjova.****Paskirtis:****UNC coliniams stambiams sriegiams ASME – B1.1.**

Sriegio tipas: UNC

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 40

Sriegio Ø: 3,17 mm

Bendras ilgis L: 56 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 3,5 mm

Koto kvadratas □: 2,7 mm

Kiaurymės Ø: 2,65 mm

**Techninis aprašymas**

Kiaurymės Ø	2,65 mm
Sriegio žingsnis	0,635 mm
Vijų skaičius colyje	40
Sriegio Ø	3,17 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Įpjovimo briaunų skaičius Z	3
Norma	DIN 371
Ašmenys	HSS E

Koto $\varnothing D_s$	3,5 mm
Bendras ilgis L	56 mm
Koto kvadratas $\square$	2,7 mm
Sriegio gylis	9,51 mm
Sriegio tipas	UNC
Sriegio dydis	5-40 UNC
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$ , kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		