

Garant**Mašininis sriegiklis, be dangos, G: G1/8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	133300 G1/8
GTIN	4045197074508
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****Su vidine įpjova.****Paskirtis:****Skirta cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui** DIN-ISO 228/1 (netinka sandarioms srieginėms jungtims).

Ašmenys: HSS E

Vijų skaičius colyje: 28

Sriegio Ø: 9,73 mm

Bendras ilgis L: 90 mm

Koto Ø D_s: 7 mm

Koto kvadratas □: 5,5 mm

Kiaurymės Ø: 8,8 mm

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	9,73 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės Ø	8,8 mm
Vijų skaičius colyje	28
Sriegio žingsnis	0,907 mm
Ašmenys	HSS E
Koto Ø D _s	7 mm

Bendras ilgis L	90 mm
Koto kvadratas □	5,5 mm
Sriegio gylis	29,19 mm
Sriegio dydis	G1/8
Danga	be dangos
Sriegio tipas	G
Profilio kampas	55 laipsniai
Norma	DIN 5156
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		