



## Mašininis sriegiklis, TiN, UNC: 12-24



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	133355 12-24
GTIN	4045197532619
Produktų klasė	11H

### Aprašas

#### Aprašymas:

Su vidine įpjova ir specialia TiN danga nerūdijančiam ir rūgštims atspariam plienui. Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8 %).

#### Paskirtis:

**UNC coliniams stambiems sriegiams** ASME – B1.1.

Profilio kampas: 60 laipsniai

Tolerancijos klasė: 2B

Kreipiančiosios dalies forma: P

Vidinis aušinimas: false

Naudojama, kai gręžimo tipas: iki 3×D, kai kiaurymė atvira

Pjovimo kryptis: dešinin.

Sriegio tipas: UNC

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 24

Sriegio Ø: 5,49 mm

Bendras ilgis  $L_{\text{viso}}$ : 80 mm

Koto Ø: 6 mm

Koto keturbriaunis: 4,9 mm

Kiaurymės Ø: 4,5 mm

### Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	1,058 mm
Viršūnės nuožulos kampas	50 laipsniai
Kiaurymės Ø	4,5 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio Ø	5,49 mm
Vijų skaičius colyje	24
Norma	DIN 371
Ašmenys	HSS E
Koto Ø	6 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	80 mm
Koto keturbriaunis	4,9 mm
Sriegio gylis	16,47 mm
Sriegio tipas	UNC
Sriegio dydis	12-24
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna