



## Pneumatinis smūginis suktuvas, Tipas: 0611



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	079204 0611
GTIN	015451722432
Produktų klasė	03R

### Aprašymas

#### Modelis:

**Smūginis suktuvas didžiausiam pasipriešinimui** ir didžiausiems sukimo momentams. **Itin tvirtas 2 kamerų smūginis mechanizmas** (Twin Lobe) ilgai laiko dirbant sudėtingomis sąlygomis. Įsukimo stadija pradeda lėtai ir didėja su kiekvienu smūgiu. **Tinka visiems varžtams**. Paprasta 3-jų dalių konstrukcija, **reikalaujanti mažai techninės priežiūros**.

### Techninis aprašymas

maksimalus oro poreikis	1920 l/min
maksimali vibracija pagal EN	18 m/s <sup>2</sup>
Įrankių laikiklio matmenys	1 in
Darbinis triukšmas	99 dB(A)
Ilgis	360 mm
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis Ø)	13 mm
maksimalus varžto Ø (8,8 - 12,9)	M36
Įrankių laikiklio pavaros profilis	Kvadratas
Gamintojo pavadinimas	0611
maksimalus sūkių skaičius	3500 min <sup>-1</sup>

Svoris	10,4 kg
Sūkių momento ribos	1220 - 2440 Nm
Pneumatinė jungtis	1/2 in
Prijungimo sriegis	NPT
Produkto rūšis	Suktuvas