

Garant**Mašininis plėstuvas H7, be dangos, Nominalusis Ø DC: 6,6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	163000 6,6
GTIN	4045197252999
Produktų klasė	110

Aprašymas**Modelis:**

Su ilga pjovimo briauna ir kairine spirale.

Nuo dyd. 1,8 – lyginis dantų skaičius su kintamu žingsniu. Iki dyd. 3,7 – su centravimo viršūne iš abiejų pusių; nuo dyd. 3,9 – su centravimo kiaurymėmis iš abiejų pusių.

Plėstuvai pagalasti H7 tolerancijai.

Paskirtis:

Geriausiai tinka kiaurųjų kiaurymių plėtimui. Dėl trumpos viršūnės formos galima naudoti ir aklinių kiaurymių plėtimui (nuo 3,9 mm Ø).

Pastaba:

- **Mašininiai plėstuvai su tiesiais grioveliais – tiekimas iš gamintojo.**
- **Plėstuvų kitokiems skersmenims ir kitokiam suleidimui žr. Nr. 162951.**

Techninis aprašymas

Nominalusis Ø D _c	6,6 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm ²	0,2 mm/aps,
Iškyšos ilgis L ₁	64 mm
Koto tolerancija	h9
Koto Ø D _s	6,3 mm
Bendras ilgis L	101 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	28 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Tolerancija	H7

Plėtimo Ø matmenys	0,1 - 0,2 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 212 B
Vidinis aušinimas	ne
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Phillips antgalis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis	tinka	20 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	20 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	10 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	7 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	5 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	4 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	5 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	5 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	5 m/min	S
Ketus (G)	ribotai tinka	5 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	13 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

