

Garant
Mašininis plėstuvas H7, be dangos, Nominalusis Ø DC: 10mm

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 163000 10 |
| GTIN | 4045197253170 |
| Produktų klasė | 110 |

Aprašymas
Modelis:

Su ilga pjovimo briauna ir kairine spirale.

Nuo dyd. 1,8 – lyginis dantų skaičius su kintamu žingsniu. Iki dyd. 3,7 – su centravimo viršūne iš abiejų pusių; nuo dyd. 3,9 – su centravimo kiaurymėmis iš abiejų pusių.

Plėstuvai pagaląsti H7 tolerancijai.

Paskirtis:

Geriausiai tinka kiaurųjų kiaurymių plėtimui. Dėl trumpos viršūnės formos galima naudoti ir aklinių kiaurymių plėtimui (nuo 3,9 mm Ø).

Pastaba:

- **Mašininiai plėstuvai su tiesiais grioveliais – tiekimas iš gamintojo.**
- **Plėstuvų kitokiems skersmenims ir kitokiam suleidimui žr. Nr. 162951.**

Techninis aprašymas

| | |
|---|--------------|
| Iškyšos ilgis L_1 | 92 mm |
| Nominalusis Ø D_c | 10 mm |
| Koto tolerancija | h9 |
| Pastūma f plienui < 750 N/mm ² | 0,25 mm/aps, |
| Koto Ø D_s | 10 mm |
| Bendras ilgis L | 133 mm |
| Pjovimo briaunos ilgis L_c | 38 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 |
| Tolerancija | H7 |

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Plėtimo Ø matmenys | 0,1 - 0,2 mm |
| Danga | be dangos |
| Ašmenys | HSS E |
| Norma | DIN 212 B |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | Phillips antgalis |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis | tinka | 20 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 20 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 15 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 10 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 7 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 5 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | ribotai tinka | 4 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 5 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | ribotai tinka | 5 m/min | M |
| Ti >850 N/mm ² | ribotai tinka | 5 m/min | S |
| Ketus (G) | ribotai tinka | 5 m/min | K |
| CuZn | ribotai tinka | 13 m/min | N |
| Uni | tinka | | |
| Alyva | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |

