

Garant**Mašininis plėstuvas H7, TiN, Nominalusis Ø DC: 14mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	163500 14
GTIN	4045197251442
Produktų klasė	110

Aprašymas**Modelis:**

Su ilga pjovimo briauna ir kairine spirale. Lyginis dantų skaičius kintamu žingsniu.

Paskirtis:

Kiaurųjų kiaurymių plėtimui, nes drožlės nukreipiamos pjovimo kryptimi.

Techninis aprašymas

Koto tolerancija	h9
Pastūma f plienui < 750 N/mm ²	0,23 mm/aps,
Iškyšos ilgis L ₁	110 mm
Nominalusis Ø D _c	14 mm
Koto Ø D _s	12,5 mm
Bendras ilgis L	160 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	47 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Tolerancija	H7
Plėtimo Ø matmenys	0,2 - 0,3 mm
Danga	TiN
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 212 B

Vidinis aušinimas	ne
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Phillips antgalis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	10 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	9 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	7 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	5 m/min	P
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	7 m/min	S
Ketus (G)	ribotai tinka	7 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	18 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		