


**Garant****Keičiami kumšteliai, Kai lūpų plotis: 125Lmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	362390 125L
GTIN	4062406370558
Produktų klasė	31S

**Aprašymas****Modelis:**

Tiksliam užspaudimui. Papildomos užspaudimo lūpos praplečia spaustuvo panaudojimo galimybes. Optimizuota dantų forma didelėms laikymo jėgoms.

**Pastaba:**

Reikalingas išankstinis danties kontūro išankstinis štampavimas (sistema ILGA).

**Techninis aprašymas**

kai žiaunų plotis	125 mm
Žiaunų plotis b	12 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą	Titan 2
Atitinka spalvinį žymėjimą	TC
Atitinka spalvinį žymėjimą	Basic
Atitinka spalvinį žymėjimą	HiPo
Atitinka spalvinį žymėjimą	HD-Allmatic
Atitinka spalvinį žymėjimą	HD-HOLEX
Atitinka spalvinį žymėjimą	LCV125G
Atitinka spalvinį žymėjimą	NC8

Atitinka spalvinį žymėjimą	LC
Atitinka spalvinį žymėjimą	HD veržtuvas
Atitinka spalvinį žymėjimą	LC-GARANT
Žiaunų aukštis h	20 mm
Produkto rūšis	Spaustuvo kumšteliai