

Garant

Skaitmeninis 3D liestukas su keičiamu antgaliu (Ø 4 mm) XTOUCH, Rutulinio antgalio Ø: 4mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	359450 4
GTIN	4062406370602
Produktų klasė	310

Aprašymas

Modelis:

- Galimybė perduoti išmatuotas vertes naudojant GARANT Xconnect Nr. 359455 1.
- Tinka tik Siemens ir Heidenhain valdikliams. Mašinai reikia veikiančio USB priedo valdymo pulte.
- Didelis tikslumas ir linijiškumas. Skirta pilnai automatiniam detalių nulinio taško nustatymui, ilgio, kiaurymių centrų, briaunų suradimui, atskaitos briaunos ir ašių išlyginimui.
- Patogus ir paprastas sukimosi reguliavimas.
- Platus diapazonas visomis kryptimis (x, y, z = 7 mm).
- Kompaktiškas metalinis korpusas.
- Nepraleidžia dulkių ir vandens - hermetiškas = IP 67.
- Nustatyta lūžio vieta.
- Paprastas ir aiškus meniu valdymas.
- Greita eksploatacavimo pradžia be modifikavimo ar techninės priežiūros specialistų pagalbos.
- Nereikia naudoti staklių operacinės sistemos!
- Minimalus išmetimo dalių.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Automatinis išmatuotų verčių perdavimas valdymo blokui naudojant GARANT XCONNECT Nr. 359455 1.

Skirta pilnai automatiniam detalių nulinio taško nustatymui, ilgio, kiaurymių centrų, briaunų suradimui, atskaitos briaunos ir ašių išlyginimui. Taip pat galimas rankinis valdymas be belaidžio duomenių perdavimo funkcijos (be XCONNECT).

Tiekimo sudėtis:

Su baterija CR2 ir keičiamu liestuku Nr. 359505 dyd. 4.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kištukas XCONNECT Nr. 359455 1.

Pastaba:

Tinkami matavimo antgaliai Nr. 359505; 4. Produktas yra visam laikui įdiegtas vienoje mašinoje ir gali būti naudojamas kitoje mašinoje tik sukūrus naują ciklą.

Techninis aprašymas

Baterijos tipas	Tabletės formos baterija
Matavimo diapazonas x, y, z kiekvienoje ašyje	7 mm
Koto Ø	16 mm
Korpuso plotis	67 mm
Matavimo tikslumas	< 0,01 mm
Bendras ilgis (korpuso ir keičiamo antgalio)	134 mm
Atsarginis keičiamas antgalis	359505 4
Padalos vertė	0,005 mm
Korpuso gylis	39 mm
Maitinimas	Baterijos
IP apsaugos klasė	IP 67
Reguliavimo eiga	±0,4 mm
Baterijų kiekis	1
laisvas matavimo antgalio ilgis	40 mm
Korpuso ilgis	82 mm
Svoris	0,52 kg
Serija	XTOUCH

Produkto rūšis

Antgaliai

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/359450-4>
