

Re-Bo**Pjovimo diskas metalui stambiadantis, be dangos, Ø × storis: 80X4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	175500 80X4
GTIN	4045197243829
Produktų klasė	17A

Aprašymas**Modelis:**

Visų diskų galiniai paviršiai su specialiu užgalandinimo kampu. Diskai, kurių Ø 200 mm, ir siauri diskai dėl standumo yra su stebule. Tikslumas, dantų forma ir galinių paviršių atvirškščias kūgiškumas pagal DIN 1840.

DIN 1838 B stambiadantis su lenktos formos dantimis, forma B. Lenktos formos dantys su santykinai dideliais dantų grioveliais.

Paskirtis:

Dėl lengviau pašalinamos drožlės šis diskas turi platesnes pritaikymo galimybes nei Nr. 175000. Jie naudojami storesnėms medžiagoms ir gilesniems pjūviams.

Pastaba:

Radialinio ir galinio mušimo paklaidos yra žymiai mažesnės, kai kada iki 50 %, nei leistinos pagal DIN 1840.

Techninis aprašymas

Storis	4 mm
Kiaurymės Ø	22 mm
Ø	80 mm

Dantų skaičius Z	32
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 1838
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	800 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	600 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	37 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	22 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	20 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	15 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	11 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	11 m/min	M
Ketus (G)	tinka	27 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	400 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		