

Re-Bo**Pjovimo diskas metalui smulkiadantis, be dangos, Ø × storis: 200X2mm**

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 175000 200X2 |
| GTIN | 4045197243430 |
| Produktų klasė | 17A |

Aprašymas

Modelis:

DIN 1837 A smulkiadantis su ševroniniais dantimis, forma A. Tiesūs dantys su sąlyginai mažais dantų grioveliais.

Visų diskų galiniai paviršiai su specialiu užgalandimo kampu. Diskai, kurių Ø 200 mm, ir siauri diskai dėl standumo yra su stebule. Tikslumas, dantų forma ir galinių paviršių atvirškščias kūgiškumas pagal DIN 1840.

Paskirtis:

Plonasienėms detalėms ir negiliems pjūviams.

Pastaba:

Radialinio ir galinio mušimo paklaidos yra žymiai mažesnės, kai kada iki 50 %, nei leistinos pagal DIN 1840.

Techninis aprašymas

| | |
|-------------|--------|
| Kiaurymės Ø | 32 mm |
| Storis | 2 mm |
| Ø | 200 mm |

| | |
|-------------------|----------------|
| Dantų skaičius Z | 160 |
| Danga | be dangos |
| Ašmenys | HSS |
| Norma | DIN 1837 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Produkto rūšis | Pjovimo diskas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 37 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 22 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 20 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | ribotai tinka | 15 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | ribotai tinka | 11 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | ribotai tinka | 11 m/min | M |
| Ketus (G) | tinka | 27 m/min | K |
| CuZn | tinka | 400 m/min | N |
| Uni | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |
| Oras | ribotai tinka | | |