

**LOMU...08ER-GM, PR1225, Keičiamų plokštelių dydis: 10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	225223 10
GTIN	2050001942029
Produktų klasė	25A

**Aprašymas****Modelis:**

MEGACOAT danga padengtos, dvipusės keičiamos plokštelės su 4 pjovimo briaunomis. Didelis, maks. 10° ašinis priekinis pjovimo kampas ženkiai sumažina pjovimo jėgą.

**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e=0,3 \times D$ .

Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,06 - 0,25 mm

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: LOMU...08ER-GM

Tipas: ST1400

Kampo spindulys: 0,8 mm

**Techninis aprašymas**

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	LOMU...08ER-GM
Tipas	ST1400
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	PR1225
Ašmenys	HM

Pastūma $f_z$ per dantį	0,06 - 0,25 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	160 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	140 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	110 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	110 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	110 m/min	M
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		