

**LOMU...08ER-GH, PR1225, Keičiamų plokštelių dydis: 10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	225230 10
GTIN	2050001942043
Produktų klasė	25A

Aprašymas**Modelis:**

MEGACOAT danga padengtos, dvipusės keičiamos plokštelės su 4 pjovimo briaunomis. Didelis, maks. 10° ašinis priekinis pjovimo kampas ženkiai sumažina pjovimo jėgą.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e=0,3 \times D$.

Pastūma f_z per dantį: 0,06 - 0,3 mm

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: LOMU...04ER-GM

Tipas: ST1400

Kampo spindulys: 0,8 mm

Techninis aprašymas

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	LOMU...04ER-GM
Tipas	ST1400
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	PR1225
Ašmenys	HM

Pastūma f_z per dantį	0,06 - 0,3 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	160 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	110 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	110 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	120 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	110 m/min	M
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		