


LOMU...08ER-SM, PR1225, Keičiamų plokštelių dydis: 10

Užsakymo data

Užsakymo numeris	225232 10
GTIN	
Produktų klasė	25A

Aprašymas
Modelis:

MEGACOAT danga padengtos, dvipusės keičiamos plokštelės su 4 pjovimo briaunomis. Didelis, maks. 10° ašinis priekinis pjovimo kampas ženkliai sumažina pjovimo jėgą.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e=0,3 \times D$.

Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	LOMU...08ER-SM
Tipas	INOX
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	PR1225
Ašmenys	HM
Pastūma f_z per dantį	0,06 - 0,15 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Produkto rūšis

Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	160 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	110 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	110 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	120 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	110 m/min	M
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		