



Pneumatinis smūginis suktuvas, Tipas: 6120



Užsakymo data

Užsakymo numeris	079204 6120
GTIN	015451729462
Produktų klasė	03R

Aprašymas

Modelis:

Smūginis suktuvas didžiausiam pasipriešinimui ir didžiausiems sukimo momentams. **Itin tvirtas 2 kamerų smūginis mechanizmas** (Twin Lobe) ilgai laiko dirbant sudėtingomis sąlygomis. Įsukimo stadija pradeda lėtai ir didėja su kiekvienu smūgiu. **Tinka visiems varžtams**. Paprasta 3-jų dalių konstrukcija, **reikalaujanti mažai techninės priežiūros**.

Techninis aprašymas

Sūkių momento ribos	815 - 2710 Nm
Ilgis	420 mm
maksimalus varžto Ø (8,8 - 12,9)	M36
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis Ø)	13 mm
maksimalus sūkių skaičius	3500 min ⁻¹
Įrankių laikiklio matmenys	1.1/2 in
Svoris	15,7 kg
Gamintojo pavadinimas	6120
maksimalus oro poreikis	1698 l/min
Darbinis triukšmas	97 dB(A)

maksimali vibracija pagal EN	21,8 m/s ²
Įrankių laikiklio pavaros profilis	Kvadratas
Pneumatinė jungtis	1/2 in
Prijungimo sriegis	NPT
Produkto rūšis	Suktuvas