

**Pneumatinis tiesinis šlifuoklis G2414, Ø 6 mm trumpas, Tipas: S085****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	079447 S085
GTIN	7322590019860
Produktų klasė	03R

Aprašymas**Modelis:**

Našus ir tvirtas tiesinis šlifuoklis, mažas radialinis mušimas. Apsauginis jungiklis saugo nuo netyčinio įjungimo. Pagal paskirtį optimizuoti dideli sukiai nuo **8500 iki 25000 1/min.**

Trumpas modelis, 215 mm ilgio.

Spyruokliuojančios įvorės Ø 6mm.

Tiekimo sudėtis:

Su reikalinga mova.

Atsarginė dalis:

Parinkti techninės priežiūros rinkiniai (Service-Kits): keičiamųjų dalių rinkinius profilaktinei techninei priežiūrai ir remontui daugumai Atlas Copco pneumatiniams įrankiams galima užsakyti.

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	G2414 S085
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis Ø)	13 mm
Svoris	0,78 kg
Atiduodamoji galia	500 W
Darbinis triukšmas	70 dB(A)

Duomenų lapai

maksimalus sūkių skaičius	8500 min ⁻¹
maksimali vibracija pagal EN	≤ 2,5 m/s ²
maksimalus oro poreikis	252 l/min
Pneumatinė jungtis	3/8 in
Prijungimo sriegis	BSP
Produkto rūšis	Tiesinis šlifuoklis

Priedai

Spyruoklinė įvorė tiesiniams šlifuokliams Užspaudimo įvorės Ø 6 mm

079459 6