

**Garant****Mašininis sriegiklis, be dangos, UNF: 5/16-24****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	133400 5/16-24
GTIN	4045197074775
Produktų klasė	11H

**Aprašymas****Modelis:****Su vidine įpjova.****Paskirtis:****UNF coliniams smulkiems sriegiams ASME – B1.1.****Techninis aprašymas**

Kiaurymės Ø	6,9 mm
Įpjovimo briaunų skaičius Z	3
Vijų skaičius colyje	24
Sriegio Ø	7,94 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Norma	DIN 374
Ašmenys	HSS E
Koto Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Bendras ilgis L	90 mm
Koto kvadratas □	4,9 mm
Sriegio gylis	23,82 mm
Sriegio žingsnis	1,058 mm
Sriegio tipas	UNF

Sriegio dydis	5/16-24 UNF
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		