

**Mašininis sriegiklis, be dangos, UNF: 5/16-24****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	133402 5/16-24
GTIN	4045197594785
Produktų klasė	12H

Aprašymas**Modelis:****Su vidine įpjova.****Paskirtis:****UNF coliniams smulkiems sriegiams ASME – B1.1.**

Sriegio tipas: UNF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 374

Vijų skaičius colyje: 24

Sriegio Ø: 7,94 mm

Bendras ilgis L: 90 mm

Koto Ø D_s: 6 mm

Koto kvadratas □: 4,9 mm

Kiaurymės Ø: 6,9 mm

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	7,94 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Vijų skaičius colyje	24
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Kiaurymės Ø	6,9 mm
Norma	DIN 374
Ašmenys	HSS E

Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Bendras ilgis L	90 mm
Koto kvadratas \square	4,9 mm
Sriegio gylis	23,82 mm
Sriegio žingsnis	1,058 mm
Sriegio tipas	UNF
Sriegio dydis	5/16-24 UNF
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		

