



Mašininis sriegiklis, TiN, UNF: 1/4-28



Užsakymo data

Užsakymo numeris	133405 1/4-28
GTIN	4045197532824
Produktų klasė	11H

Aprašas

Aprašymas:

Su vidine įpjova ir specialia TiN danga nerūdijančiam ir rūgštims atspariam plienui. Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8%).

Paskirtis:

UNF coliniams smulkiems sriegiams ASME – B1.1.

Profilio kampas: 60 laipsniai

Tolerancijos klasė: 2B

Kreipiančiosios dalies forma: P

Vidinis aušinimas: false

Naudojama, kai gręžimo tipas: iki 3×D, kai kiaurymė atvira

Pjovimo kryptis: dešinin.

Sriegio tipas: UNF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 374

Vijų skaičius colyje: 28

Sriegio Ø: 6,35 mm

Bendras ilgis L_{viso}: 80 mm

Koto Ø: 4,5 mm

Koto keturbriaunis: 3,4 mm

Kiaurymės Ø: 5,5 mm

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	6,35 mm
Kiaurymės Ø	5,5 mm
Drožlių griovelių skaičius	3

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Vijų skaičius colyje	28
Viršūnės nuožulos kampas	50 laipsniai
Norma	DIN 374
Ašmenys	HSS E
Koto Ø	4,5 mm
Bendras ilgis L _{viso}	80 mm
Koto keturbriaunis	3,4 mm
Sriegio gylis	19,05 mm
Sriegio žingsnis	0,907 mm
Sriegio tipas	UNF
Sriegio dydis	1/4-28
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna