

**TMSEERROR, Maks. pakabinamas svoris: 14kg****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	079298 14
GTIN	015451591571
Produktų klasė	03R

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtas aliuminio korpusas, lynas iš nerūdijančiojo plieno.

Naudojant balansyrus patogiau ir saugiau dirbti su elektriniais įrankiais ir labai sunkiais prietaisais.

- **„Besvoriai“ darbo prietaisai.**
- **Tvarka darbo vietoje.**
- **Lengvai paimami darbo prietaisai ir įrankiai.**
- **Saugumas darbo vietoje, nes prietaisai ir laidai pakabinti.**
- **Darbo priemonės visada po ranka.**
- **Svorio subalansavimo įtaisas išlaiko nustatytą balansą per visą lyno ilgį.**

Su **lyno fiksatoriumi** – svoris išlaikomas nustatytame aukštyje.

Techninis aprašymas

maksimalus pakabinamas svoris	14 kg
Svoris	4 kg
Apkrova	10 - 14 kg

Ištraukiamo lyno ilgis	2,5 m
Produkto rūšis	Spyruoklės tempiklis / balansyras