

Garant
eco tekimo plokštelių laikiklis, dešinysis, Koto / plokštelių dydžiai: 20/11 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260296 20/11
GTIN	4045197810014
Produktų klasė	21U

Aprašymas
Modelis:

GARANT eco atplovimo įrankio laikiklis su vidiniu aušinimo skysčio padavimu į plokštelės plovimo briauną. Aušinimas vyksta per labai tikslius purkštukus, todėl terminė apkrova tikslingai ir efektyviai sumažinama, nes aušinimo skysčio srovė nukreipta optimaliai tarp drožlės ir plovimo briaunos. Didesniam produktyvumui, ilgesniam naudojimo laikui ir saugesniam darbo procesui. Su plokštumos aušinimu

Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos VDI įrankių laikiklius Nr. 319001 – 319886 arba eco papildymo rinkinį < 125 mm Nr. 317900.

Vidinis aušinimas: taip

Laikiklio ISO kodas: SDJCR/L 2020K11

Tinkamos keičiamos plokštelės: DC.. 11T3..

Darbinės dalies ilgis L₄: 25 mm

Galvutės ilgis L₁: 32 mm

Bendras ilgis L: 125 mm

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys: 269023 3

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	SDJCR/L 2020K11
Galvutės ilgis L ₁	32 mm
Varžtas atraminei plokštei	269013 1
Bendras ilgis L	125 mm
Atraminė plokštelė	269007 1

Plokštelės dydis	11 mm
Koto dydis	20 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3..
Darbinės dalies ilgis L ₄	25 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269023 3
Serija	Eco
Paskirtis	dešininis
Norma	DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Varžtas atraminei plokštei Tipas 1	269015 1
Atraminės plokštelės varžtas	269205
Atraminė plokštelė	269070
Užveržimo varžtas	269433
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500
Atraminė plokštelė Tipas 1	269007 1
Užveržimo varžtas Tipas 3	269023 3
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15