

Garant**eco tekinimo plokštelių laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 25/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260297 25/11
GTIN	4045197810045
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

GARANT eco atplovimo įrankio laikiklis su vidiniu aušinimo skysčio padavimu į plokštelės plovimo briauną. Aušinimas vyksta per labai tikslus purkštukus, todėl terminė apkrova tiksliai ir efektyviai sumažinama, nes aušinimo skysčio srovė nukreipta optimaliai tarp drožlės ir plovimo briaunos. Didesniam produktyvumui, ilgesniam naudojimui laikui ir saugesniam darbo procesui. Su plokštumos aušinimu

Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos VDI įrankių laikiklius Nr. 319001 – 319886 arba eco papildymo rinkinį < 125 mm Nr. 317900.

Vidinis aušinimas: taip

Laikiklio ISO kodas: SDJCR/L 2525M11

Tinkamos keičiamos plokštelės: DC.. 11T3..

Darbinės dalies ilgis L₄: 32 mm

Galvutės ilgis L₁: 32 mm

Bendras ilgis L: 150 mm

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys: 269023 3

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	11 mm
Atraminė plokštelė	269007 1
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269023 3
Koto dydis	25 mm
Varžtas atraminei plokštei	269013 1

Bendras ilgis L	150 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3..
Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
Galvutės ilgis L ₁	32 mm
Laikiklio ISO kodas	SDJCR/L 2525M11
Serija	Eco
Paskirtis	kairinis
Norma	DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Atraminės plokštelės varžtas	269205
Užveržimo varžtas Tipas 3	269023 3
Atraminė plokštelė Tipas 1	269007 1
Varžtas atraminei plokštei Tipas 1	269015 1
Atraminė plokštelė	269070
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Užveržimo varžtas	269433
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500