

 KOMET**KOMET KUB Pentron®** grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Cilindrinis kotas, 2×D, Ø Dc: 24mm**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 236614 24 |
| GTIN | 4047109277977 |
| Produktų klasė | 24P |

Aprašymas**Modelis:****Kiaurymės tolerancija:** $\varnothing D - 0,1 / + 0,2$

- **Didžiausias našumas ir ilgiausia eksploataavimo trukmė dėl optimaliai suderinto gręžimo laikiklio tvirtumo ir specialaus apdirbto paviršiaus.**
- **Tiksliai išlaikomi matmenys net ir sunkiausiomis gręžimo sąlygomis.**
- **Ekonomiškai naudinga dėl identiškų vidinių ir išorinių pjovimo plokštelių.**
- **Galimas gręžimas su išnešimu iš ašies iki $V_{maks.} = 0,25$ mm. Tiksliai reguliuojant pasiekiamas maksimalus $\varnothing = D + 0,5$ mm.**

Paskirtis:

- **Ekstremalioms darbo sąlygoms.**

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236605 – 236610.

Tiekimo sudėtis:

Yra užveržimo varžtai (be plokštelių).

Pastaba:Tipas 2×D ir 3×D su ABS[®] kotu ir coliniai dydžiai tiekiami pagal paklausimą.

Modelis su PSC kotu tiekiamas pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

| | |
|--|--------------------|
| Koto ilgis L _s | 60 mm |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGX 080308 24-... |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 |
| Koto Ø D _s | 32 mm |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239652 8IP1 (1,3 Nm) |
| Naudingasis ilgis L_1 | 48 mm |
| Serija | KUB Pentron® |
| Nominalus $\varnothing D$ | 24 |
| Iškyšos ilgis L_A | 68 mm |
| Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 2xD |
| Kotas | ISO 9766 |
| Grąžto panaudojimas | ribotas centravimas |
| Grąžto panaudojimas | ribotai apvalus |
| Grąžto panaudojimas | ribotas skersinis gręžimas |
| Grąžto panaudojimas | ribotas gręžimas paketais |
| Grąžto panaudojimas | ribotas gręžimas su įkypu išėjimu |
| Grąžto panaudojimas | ribotas gręžimas su įkypu išėjimu |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Pjovimo technika | HPC |
| Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |

Priedai

| | |
|--|-------------|
| Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP | 674252 8IP |
| Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,3 Nm | 211750 1,3 |
| Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 8IP1 | 239652 8IP1 |