


KOMET KUB Pentron® gražtas su keičiamomis plokštelėmis Cilindrinis kotas, 3xD, Ø DC m7: 16,5mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	236615 16,5
GTIN	4047109277465
Produktų klasė	24P

Aprašymas

Modelis:

- Didžiausias našumas ir ilgiausia eksploatavimo trukmė dėl optimaliai suderinto gręžimo laikiklio tvirtumo ir specialaus apdirbto paviršiaus.
- Tiksliai išlaikomi matmenys net ir sunkiausiomis gręžimo sąlygomis.
- Ekonomiškai naudinga dėl identiškų vidinių ir išorinių pjovimo plokštelių.
- Galimas gręžimas su išnešimu iš ašies iki $V_{maks.} = 0,25$ mm. Tiksliai reguliuojant pasiekiamas maksimalus $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Kiaurymės tolerancija: $\varnothing D - 0,1 / + 0,2$

Paskirtis:

- Ekstremalioms darbo sąlygoms.

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236605 – 236610.

Tiekimo sudėtis:

Yra užveržimo varžtai (be pjovimo plokštelių).

Pastaba:

Tipas 2xD ir 3xD su ABS[®] kotu ir coliniai dydžiai tiekiami pagal paklausimą.

Modelis su PSC kotu tiekiamas pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Naudingasis ilgis L_1	51 mm
Koto $\varnothing D_s$	20 mm
Koto ilgis L_s	50 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOGX 050204 12-...
Serija	KUB Pentron®
Nominalus Ø D	16,5
Iškyšos ilgis L _A	68 mm
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	3×D
Kotas	ISO 9766
Grąžto panaudojimas	ribotas centravimas
Grąžto panaudojimas	ribotai apvalus
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas paketais
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 6IP	674252 6IP
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 6IP1	239652 6IP1
Dinamometrinis atsuktuvai, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 0,6 Nm	211750 0,6