



Mašininis sriegiklis, TiN, UNF: 7/16-20



Užsakymo data

Užsakymo numeris	133405 7/16-20
GTIN	4045197532848
Produktų klasė	11H

Aprašas

Aprašymas:

Su vidine pjova ir specialia TiN danga nerūdijančiam ir rūgštims atspariam plienui. Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8%).

Paskirtis:

UNF coliniams smulkiems sriegiams ASME – B1.1.

Profilio kampas: 60 laipsniai

Tolerancijos klasė: 2B

Kreipiančiosios dalies forma: P

Vidinis aušinimas: false

Naudojama, kai gręžimo tipas: iki 3×D, kai kiaurymė atvira

Pjovimo kryptis: dešinin.

Sriegio tipas: UNF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 374

Vijų skaičius colyje: 20

Sriegio Ø: 11,11 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 100 mm

Koto Ø: 8 mm

Koto keturbriaunis: 6,2 mm

Kiaurymės Ø: 9,9 mm

Techninis aprašymas

Vijų skaičius colyje	20
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Drožlių griovelių skaičius	3

Sriegio Ø	11,11 mm
Viršūnės nuožulos kampas	50 laipsniai
Kiaurymės Ø	9,9 mm
Norma	DIN 374
Ašmenys	HSS E
Koto Ø	8 mm
Bendras ilgis L _{viso}	100 mm
Koto keturbriaunis	6,2 mm
Sriegio gylis	33,33 mm
Sriegio žingsnis	1,27 mm
Sriegio tipas	UNF
Sriegio dydis	7/16-20
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna