



KOMET KUB Pentron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Cilindrinis kotas, 3xD, Ø DC m7: 29,5mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 236615 29,5 |
| GTIN | 4047109277205 |
| Produktų klasė | 24P |

Aprašymas

Modelis:

- Didžiausias našumas ir ilgiausia eksploatavimo trukmė dėl optimaliai suderinto gręžimo laikiklio tvirtumo ir specialaus apdirbto paviršiaus.
- Tiksliai išlaikomi matmenys net ir sunkiausiomis gręžimo sąlygomis.
- Ekonomiškai naudinga dėl identiškų vidinių ir išorinių pjovimo plokštelių.
- Galimas gręžimas su išnešimu iš ašies iki $V_{maks.} = 0,25$ mm. Tiksliai reguliuojant pasiekiamas maksimalus $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Kiaurymės tolerancija: $\varnothing D - 0,1 / + 0,2$

Paskirtis:

- Ekstremalioms darbo sąlygoms.

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236605 – 236610.

Tiekimo sudėtis:

Yra užveržimo varžtai (be pjovimo plokštelių).

Pastaba:

Tipas 2xD ir 3xD su ABS[®] kotu ir coliniai dydžiai tiekiami pagal paklausimą.

Modelis su PSC kotu tiekiamas pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239652 8IP6 (2,2 Nm) |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 |
| Koto $\varnothing D_s$ | 32 mm |
| Naudingasis ilgis L_1 | 90 mm |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Koto ilgis L _s | 60 mm |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGX 09T308 28-... |
| Serija | KUB Pentron® |
| Nominalus Ø D | 29,5 |
| Iškyšos ilgis L _A | 113 mm |
| Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 3×D |
| Kotas | ISO 9766 |
| Grąžto panaudojimas | ribotas centravimas |
| Grąžto panaudojimas | ribotai apvalus |
| Grąžto panaudojimas | ribotas skersinis gręžimas |
| Grąžto panaudojimas | ribotas gręžimas paketais |
| Grąžto panaudojimas | ribotas gręžimas su įkypu išėjimu |
| Grąžto panaudojimas | ribotas gręžimas su įkypu išėjimu |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Pjovimo technika | HPC |
| Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |

Priedai

| | |
|--|-------------|
| Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 8IP6 | 239652 8IP6 |
| Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm | 211750 2,2 |
| Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP | 674252 8IP |