

**Garant****Sriegiklis vamzdiniam sriegiui, be dangos, PG: PG13,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	133450 PG13,5
GTIN	4045197074935
Produktų klasė	11H

**Aprašymas****Paskirtis:**

Kaip automatinis sriegiklis arba pjovimui rankiniu būdu. **Vamzdiniams sriegiams sriegti** pagal DIN 40430.

**Pastaba:**

Kotas pagal DIN 40432.

Ašmenys: HSS E

Vijų skaičius colyje: 18

Sriegio Ø: 20,4 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 16 mm

Koto kvadratas □: 12 mm

Kiaurymės Ø: 19 mm

**Techninis aprašymas**

Drožlių griovelių skaičius	4
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Kiaurymės Ø	19 mm
Sriegio žingsnis	1,41 mm
Sriegio Ø	20,4 mm
Vijų skaičius colyje	18
Koto Ø D <sub>s</sub>	16 mm

Bendras ilgis L	80 mm
Koto kvadratas □	12 mm
Ašmenys	HSS E
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub>	61,2 mm
Sriegio dydis	Pg13,5
Danga	be dangos
Sriegio tipas	Pg
Profilio kampas	80 laipsniai
Norma	DIN 40432
Sriegio norma	DIN 40430
Kreipiančiosios dalies forma	D
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė akloji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	6 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	13 m/min	N

Alyva	tinka
drėgnas, maks.	ribotai tinka