


KOMET KUB Pentron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Cilindrinis kotas, 3xD, Ø DC m7: 46mm


Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 236615 46 |
| GTIN | 4047109276857 |
| Produktų klasė | 24P |

Aprašymas

Modelis:

- Didžiausias našumas ir ilgiausia eksploatavimo trukmė dėl optimaliai suderinto gręžimo laikiklio tvirtumo ir specialaus apdirbto paviršiaus.
- Tiksliai išlaikomi matmenys net ir sunkiausiomis gręžimo sąlygomis.
- Ekonomiškai naudinga dėl identiškų vidinių ir išorinių pjovimo plokštelių.
- Galimas gręžimas su išnešimu iš ašies iki $V_{maks.} = 0,25$ mm. Tiksliai reguliuojant pasiekiamas maksimalus $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Kiaurymės tolerancija: $\varnothing D - 0,1 / + 0,2$

Paskirtis:

- Ekstremalioms darbo sąlygoms.

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236605 – 236610.

Tiekimo sudėtis:

Yra užveržimo varžtai (be pjovimo plokštelių).

Pastaba:

Tipas 2xD ir 3xD su ABS[®] kotu ir coliniai dydžiai tiekiami pagal paklausimą.

Modelis su PSC kotu tiekiamas pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

| | |
|--|----------------------|
| Naudingasis ilgis L_1 | 138 mm |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGX 130508 46-... |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239652 20IP (6,3 Nm) |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Koto $\varnothing D_s$ | 40 mm |
| Koto ilgis L_s | 68 mm |
| Serija | KUB Pentron® |
| Nominalus $\varnothing D$ | 46 |
| Coliniamas \varnothing | 1 13/16 in |
| Iškyšos ilgis L_A | 169 mm |
| Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 3xD |
| Kotas | ISO 9766 |
| Grąžto panaudojimas | ribotas centravimas |
| Grąžto panaudojimas | ribotai apvalus |
| Grąžto panaudojimas | ribotas skersinis gręžimas |
| Grąžto panaudojimas | ribotas gręžimas paketais |
| Grąžto panaudojimas | ribotas gręžimas su įkypu išėjimu |
| Grąžto panaudojimas | ribotas gręžimas su įkypu išėjimu |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Pjovimo technika | HPC |
| Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |

Priedai

| | |
|---|-------------|
| 8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm | 659874 50 |
| Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 20IP | 674252 20IP |
| Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm | 659906 1600 |
| Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 20IP | 239652 20IP |
| Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm | 659957 1600 |