

Garant**Mašininis sriegiklis, įzotintas, Tr: TR16X4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	133490 TR16X4
GTIN	4045197533067
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:**

Tinkamas NC staklėms, sriegis pjaunamas vienu praėjimu. **Pjaunančioji dalis:** ≈ 20 sriegio žingsniai. **25° kairinis sraigtinis griovelis**, dešiniojo pjovimo.

Privalumai:

Tinka ir pjovimui grįžtamąja eiga.

Pastaba:

Skirtas sinchroniniams sukliams. Pjaunama su priverstine pastūma.

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės Ø	12,25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio žingsnis	4 mm
Koto Ø D _s	12 mm
Bendras ilgis L	190 mm
Koto kvadratas □	9 mm
Sriegio gylis	18,37 mm
Sriegio dydis	16
Danga	įzotintas
Sriegio tipas	TR
Profilio kampas	30 laipsniai

Ašmenys	HSS E
Norma	Gamykliniai standartai
Tolerancijos klasė	DIN 103 7H
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	7 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	7 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	5 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	3 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	3 m/min	M
Ketus (G)	tinka	7 m/min	K
CuZn	tinka	7 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		