



## Pneumatinis tiesinis šlifuoklis, Tipas: ST100



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	079440 ST100
GTIN	2050001763006
Produktų klasė	03P

### Aprašymas

#### Modelis:

ATA – pneumatinis tiesinis šlifuoklis **su 3 mm spyruokliuojančia įvore** smulkiems frezavimo, šlifavimo ir graviravimo darbams. **Integruotas pirminis filtras**. Labai patogus naudoti 40W tiesinis šlifuoklis, kurio maksimalus greitis siekia 100 000 aps/min.

#### Paskirtis:

**Naudokite tik švarų suspaustą orą be alyvos. Netepti alyva!**

### Techninis aprašymas

Užspaudimo įvorės Ø	3 mm
maksimali vibracija pagal EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Gamintojo pavadinimas	ST100
Darbinis triukšmas	62 dB(A)
Ilgis	160 mm
Atiduodamoji galia	40 W
maksimalus oro poreikis	170 l/min
maksimalus sūkių skaičius	100000 min <sup>-1</sup>
Svoris	0,24 kg
Pneumatinė jungtis	1/4 in
Prijungimo sriegis	BSP

Produkto rūšis

Tiesinis šlifluoklis