

**Mašininis sriegiklis, TiN, UNF: 1/2-20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	133405 1/2-20
GTIN	4045197532855
Produktų klasė	11H

**Aprašas****Aprašymas:**

Su vidine įpjova ir specialia TiN danga nerūdijančiam ir rūgštims atspariam plienui. Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8%).

**Paskirtis:**

**UNF coliniams smulkiems sriegiams** ASME – B1.1.

Profilio kampas: 60 laipsniai

Tolerancijos klasė: 2B

Kreipiančiosios dalies forma: P

Vidinis aušinimas: false

Naudojama, kai gręžimo tipas: iki 3×D, kai kiaurymė atvira

Pjovimo kryptis: dešinin.

Sriegio tipas: UNF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 374

Vijų skaičius colyje: 20

Sriegio Ø: 12,7 mm

Bendras ilgis L<sub>viso</sub>: 100 mm

Koto Ø: 9 mm

Koto keturbriaunis: 7 mm

Kiaurymės Ø: 11,5 mm

**Techninis aprašymas**

Kiaurymės Ø	11,5 mm
Sriegio Ø	12,7 mm
Viršūnės nuožulos kampas	50 laipsniai

Drožlių griovelių skaičius	4
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Vijų skaičius colyje	20
Norma	DIN 374
Ašmenys	HSS E
Koto Ø	9 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	100 mm
Koto keturbriaunis	7 mm
Sriegio gylis	38,1 mm
Sriegio žingsnis	1,27 mm
Sriegio tipas	UNF
Sriegio dydis	1/2-20
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna