

Garant**Sriegiklis vamzdiniam sriegiui, be dangos, PG: PG16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	133450 PG16
GTIN	4045197074942
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Paskirtis:**

Kaip automatinis sriegiklis arba pjovimui rankiniu būdu. **Vamzdiniams sriegiams sriegti** pagal DIN 40430.

Pastaba:

Kotas pagal DIN 40432.

Ašmenys: HSS E

Vijų skaičius colyje: 18

Sriegio Ø: 22,5 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto Ø D_s: 18 mm

Koto kvadratas □: 14,5 mm

Kiaurymės Ø: 21,25 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Drožlių griovelių skaičius	4
Vijų skaičius colyje	18
Sriegio Ø	22,5 mm
Sriegio žingsnis	1,41 mm
Kiaurymės Ø	21,25 mm
Koto Ø D _s	18 mm

Bendras ilgis L	80 mm
Koto kvadratas □	14,5 mm
Ašmenys	HSS E
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	67,5 mm
Sriegio dydis	Pg16
Danga	be dangos
Sriegio tipas	Pg
Profilio kampas	80 laipsniai
Norma	DIN 40432
Sriegio norma	DIN 40430
Kreipiančiosios dalies forma	D
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė akloji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	6 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	13 m/min	N

Alyva	tinka
drėgnas, maks.	ribotai tinka