


**Garant****Antspaudavimo stotis XGRIPP, Maks. reljefo plotis: 230mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	362929 230
GTIN	4062406368722
Produktų klasė	310

**Aprašymas****Modelis:**

- **Medžiagų, kurių kietumas iki 45 HRC, (atsparumas tempimui 1450 N/mm<sup>2</sup>) antspaudavimas.**
- **Maks. antspaudavimo jėga 180kN (18 t), linijinė antspaudavimo jėgos kreivė.**
- **Pneumatinio antspaudavimo slėgio nustatymas tarp 0,5 ir 6,5 barų.**
- **Greitas reguliavimas 30 mm tinklelyje.**
- **Galima reguliuoti naudojant varžtą.**
- **Viskas sumontuota ant bazinės plokštės – atitinka CE reikalavimus, saugu ir kompaktiška, galima naudoti kaip vieną įrenginį.**
- **Paspaudus mygtuką tiesiai ant antspaudavimo stoties, todėl už stoties nėra pneumatinių žarnų.**

Reljefo technologija, dar vadinama išankstiniu reljefiniu spaudimu, yra technologija, kai užveržiamas ruošinys yra įtvirtinamas apibrėžtu kontūru iš išorės, kol jis dar nėra užfiksuotas spaustuve. Visų pirma, užspaudimo situacijas, kurioms reikia didelių laikymo jėgų ir kuriose yra ruošinio deformacijos pavojus, galima patikimai įsisavinti iš anksto šampuojant. Reljefo technologija yra optimalus sprendimas, ypač apdirbant iš 5 pusių, kur reikia pasiekti optimalų prieinamumą.

**Privalumai:**

Užspaudimas naudojant dantytus kumštelius net ir esant mažai užspaudimo jėgai

**Paskirtis:**

Ypač kietų ar nestabilių komponentų antspaudavimui.

**Tiekimo sudėtis:**

Bazinė plokštė, slėgio stiprintuvas, antspaudavimo stotis, apsauginis diskas, antspaudavimo kumšteliai, ruošinio fiksatorius, atraminė juosta.

**Priedai pasirinktinai:**

Vidurio ženklavimas Nr. 362934 dyd. 1, jutiklinių akmenų rinkinys, skirtas antspaudavimo kumštelių šlifavimui Nr. 362936 dyd. 1.

**Techninis aprašymas**

Plotis	150 mm
Reljefinis poslinkis	4 mm
maksimalus reljefinis plotis	230 mm
maksimali reljefinė jėga	180 kN
Svoris	78 kg
Aukštis	409 mm
Ilgis	890 mm
Produkto rūšis	Antspaudavimo stotis

**Priedai**

Užspaudimo modulis su papildomu varžtu XGRIPP Tipas 1	362931 1
Atraminė juosta XGRIPP Tipas 1	362932 1
Ženklavimo kaiščiai XGRIPP Tipas 1	362935 1