

Garant**Mašininis sriegiklis, be dangos, UNF: 3/4-16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	133400 3/4-16
GTIN	4045197074829
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****Su vidine įpjova.****Paskirtis:****UNF coliniams smulkiems sriegiams ASME – B1.1.**

Sriegio tipas: UNF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 374

Vijų skaičius colyje: 16

Sriegio Ø: 19,05 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D_s: 14 mm

Koto kvadratas □: 11 mm

Kiaurymės Ø: 17,5 mm

Techninis aprašymas

Vijų skaičius colyje	16
Kiaurymės Ø	17,5 mm
Sriegio Ø	19,05 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Įpjovimo briaunų skaičius Z	3
Norma	DIN 374
Ašmenys	HSS E

Koto $\varnothing D_s$	14 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Koto kvadratas \square	11 mm
Sriegio gylis	57,15 mm
Sriegio žingsnis	1,587 mm
Sriegio tipas	UNF
Sriegio dydis	3/4-16 UNF
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis	ribotai tinka	13 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		

