

Garant**Sriegiklis vamzdiniam sriegiui, be dangos, PG: PG21****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 133450 PG21 |
| GTIN | 4045197074959 |
| Produktų klasė | 11H |

Aprašymas**Paskirtis:**

Kaip automatinis sriegiklis arba pjovimui rankiniu būdu. **Vamzdiniams sriegiams sriegti** pagal DIN 40430.

Pastaba:

Kotas pagal DIN 40432.

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 16

Sriegio Ø: 28,3 mm

Bendras ilgis L: 90 mm

Koto Ø D_s: 20 mm

Koto kvadratas □: 16 mm

Kiaurymės Ø: 27 mm

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|---------|
| Drožlių griovelių skaičius | 4 |
| Sriegio Ø | 28,3 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 |
| Vijų skaičius colyje | 16 |
| Sriegio žingsnis | 1,59 mm |
| Kiaurymės Ø | 27 mm |
| Koto Ø D _s | 20 mm |

| | |
|---|--|
| Bendras ilgis L | 90 mm |
| Koto kvadratas □ | 16 mm |
| Ašmenys | HSS |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂ | 84,9 mm |
| Sriegio dydis | Pg21 |
| Danga | be dangos |
| Sriegio tipas | Pg |
| Profilio kampas | 80 laipsniai |
| Norma | DIN 40432 |
| Sriegio norma | DIN 40430 |
| Kreipiančiosios dalies forma | D |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė akloji |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira |
| Pjovimo kryptis | dešinin. |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | sriegiklius |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | 13 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 15 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 15 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | ribotai tinka | 6 m/min | M |
| CuZn | ribotai tinka | 13 m/min | N |

| | |
|----------------|---------------|
| Alyva | tinka |
| drėgnas, maks. | ribotai tinka |