

Garant**Mašininis sriegiklis HSS/E, oksiduotas, M: M14****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	134250 M14
GTIN	4045197075161
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****Paviršius oksiduotas.** Mažesnė galimybė prilipti drožlėms prie įrankio paviršiaus.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 2 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto $\varnothing D_s$: 11 mmKoto kvadratas \square : 9 mmKiaurymės \varnothing : 12 mm**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio žingsnis	2 mm
Sriegio \varnothing	14 mm
Drožlių griovelio skaičius	3
Kiaurymės \varnothing	12 mm
Norma	DIN 376
Koto $\varnothing D_s$	11 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Koto kvadratas \square	9 mm

Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	42 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M14
Danga	oksiduotas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklina
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	13 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
CuZn	ribotai tinka	13 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

