

**Garant****Mašininis sriegiklis, be dangos, UNF: 12-28****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	133400 12-28
GTIN	4045197074751
Produktų klasė	11H

**Aprašymas****Modelis:****Su vidine įpjova.****Paskirtis:****UNF coliniams smulkiems sriegiams ASME – B1.1.**

Sriegio tipas: UNF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 28

Sriegio Ø: 5,49 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Koto kvadratas □: 4,9 mm

Kiaurymės Ø: 4,7 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio Ø	5,49 mm
Įpjovimo briaunų skaičius Z	3
Drožlių griovelių skaičius	3
Vijų skaičius colyje	28
Kiaurymės Ø	4,7 mm
Norma	DIN 371
Ašmenys	HSS E

Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Koto kvadratas $\square$	4,9 mm
Sriegio gylis	16,44 mm
Sriegio žingsnis	0,907 mm
Sriegio tipas	UNF
Sriegio dydis	12-28 UNF
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$ , kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis	ribotai tinka	13 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas $<500 \text{ N/mm}^2$	tinka	15 m/min	P
Plienas $<750 \text{ N/mm}^2$	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		

