

**Mašininis sriegiklis, be dangos, UNF: 7/8-14****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	133402 7/8-14
GTIN	4045197594846
Produktų klasė	12H

**Aprašymas****Modelis:****Su vidine įpjova.****Paskirtis:****UNF coliniams smulkiems sriegiams ASME – B1.1.**

Sriegio tipas: UNF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 374

Vijų skaičius colyje: 14

Sriegio Ø: 22,23 mm

Bendras ilgis L: 125 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Koto kvadratas □: 14,5 mm

Kiaurymės Ø: 20,4 mm

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Kiaurymės Ø	20,4 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio Ø	22,23 mm
Vijų skaičius colyje	14
Norma	DIN 374
Ašmenys	HSS E

Koto $\varnothing D_s$	18 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Koto kvadratas $\square$	14,5 mm
Sriegio gylis	66,69 mm
Sriegio žingsnis	1,814 mm
Sriegio tipas	UNF
Sriegio dydis	7/8-14 UNF
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$ , kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		

