

**Garant****Mašininis sriegiklis, be dangos, UNF: 1-12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	133400 1-12
GTIN	4045197074843
Produktų klasė	11H

**Aprašymas****Modelis:****Su vidine įpjova.****Paskirtis:****UNF coliniams smulkiems sriegiams ASME – B1.1.**

Sriegio tipas: UNF

Ašmenys: HSS

Norma: DIN 374

Vijų skaičius colyje: 12

Sriegio Ø: 25,4 mm

Bendras ilgis L: 140 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

Koto kvadratas □: 16 mm

Kiaurymės Ø: 23,25 mm

**Techninis aprašymas**

Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės Ø	23,25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Vijų skaičius colyje	12
Sriegio Ø	25,4 mm
Norma	DIN 374
Ašmenys	HSS

Koto $\varnothing D_s$	20 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Koto kvadratas $\square$	16 mm
Sriegio gylis	76,2 mm
Sriegio žingsnis	2,117 mm
Sriegio tipas	UNF
Sriegio dydis	1-12 UNF
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$ , kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis	ribotai tinka	13 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas $<500 \text{ N/mm}^2$	tinka	15 m/min	P
Plienas $<750 \text{ N/mm}^2$	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		

