

Garant**Mašininis sriegiklis, be dangos, M: M2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	134200 M2
GTIN	4045197074980
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:**

2 sraigtiniai grioveliai su, **poliruotais** paviršiais.

Privalumai:

Sustiprinta šerdis ir platūs grioveliai puikiam drožlių pasišalinimui.

Paskirtis:

Maksimalus atsparumas tempimui 300 N/mm².

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,4 mm

Bendras ilgis L: 45 mm

Koto Ø D_s: 2,8 mm

Koto kvadratas □: 2,1 mm

Kiaurymės Ø: 1,6 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Sriegio žingsnis	0,4 mm
Drožlių griovelių skaičius	2
Sriegio Ø	2 mm
Kiaurymės Ø	1,6 mm
Norma	DIN 371

Koto $\varnothing D_s$	2,8 mm
Bendras ilgis L	45 mm
Koto kvadratas \square	2,1 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	6 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M2
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$, kai kiaurymė akлина
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis	tinka	13 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	13 m/min	N
PMMA, akrilas	tinka	30 m/min	N
PEEK	tinka	30 m/min	N
Alyva	tinka		

drėgnas, maks.

ribotai tinka