



Balansyras, Maks. pakabinamas svoris: 1,5kg



Užsakymo data

Užsakymo numeris	079295 1,5
GTIN	4014586835075
Produktų klasė	03F

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, smūgiams atsparus korpusas.

Automatiškai suvyniojamas balansyras įvairiems svoriams, tvirtas aliuminio korpusas. Įrankio svoris nuimamas nuo dirbančiojo ir taip žymiai sumažinamas nuovargis.

Naudojant balansyrus patogiau ir saugiau dirbti su elektriniais įrankiais ir labai sunkiais prietaisais.

- **„Besvoriai“ darbo prietaisai.**
- **Tvarka darbo vietoje.**
- **Lengvai paimami darbo prietaisai ir įrankiai.**
- **Saugumas darbo vietoje, nes prietaisai ir laidai pakabinti.**
- **Darbo priemonės visada po ranka.**
- **Svorio subalansavimo įtaisas išlaiko nustatytą balansą per visą lyno ilgį.**

Kabelis iš nailono.

Techninis aprašymas

maksimalus pakabinamas svoris	1,5 kg
Ištraukiamo lyno ilgis	0,9 m

Svoris	0,35 kg
Apkrova	0,5 - 1,5 kg
Produkto rūšis	Spyruoklės tempiklis / balansyras