

Garant**Mašininis sriegiklis HSS/E, oksiduotas, M: M3****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	134250 M3
GTIN	4045197075093
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****Paviršius oksiduotas.** Mažesnė galimybė prilipti drožlėms prie įrankio paviršiaus.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,5 mm

Bendras ilgis L: 56 mm

Koto $\varnothing D_s$: 3,5 mmKoto kvadratas \square : 2,7 mmKiaurymės \varnothing : 2,5 mm**Techninis aprašymas**

Sriegio \varnothing	3 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės \varnothing	2,5 mm
Sriegio žingsnis	0,5 mm
Norma	DIN 371
Koto $\varnothing D_s$	3,5 mm
Bendras ilgis L	56 mm
Koto kvadratas \square	2,7 mm

Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	9 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M3
Danga	oksiduotas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklina
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	13 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
CuZn	ribotai tinka	13 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

