

**Mašininis plėstuvas konfiguruojam., be dangos, Nominalusis Ø DC: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	164180 16
GTIN	4045197092397
Produktų klasė	120

Aprašymas**Modelis:****Plėstuvai pergalandami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir tolerancijas.**

Lyginis dantų skaičius su kintamu žingsniu tarp dantų. Gaunama puikios kokybės glotni kiaurymė, be jokių įrėžų. Pjovimo dalies cilindrinė nuožula išlygina kiaurymę ir kreipia plėstuvą. Tvirtinimo kotas kūginis.

Paskirtis:

Kiaurųjų kiaurymių plėtimui, nes drožlės nukreipiamos pjovimo kryptimi. Dėl trumpos viršūnės formos tinka ir aklinių kiaurymių plėtimui.

Pastaba:

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530**.

Tolerancijai H7 žr. Nr. 164000.

Techninis aprašymas

Pastūma f plienui < 750 N/mm ²	0,2 mm/aps,
Iškyšos ilgis L ₁	127 mm
Nominalusis Ø D _c	16 mm
Morzės kūgio MK dydis	2
Bendras ilgis L	210 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	52 mm
Ø ribos	15,51 - 16 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Plėtimo Ø matmenys	0,2 - 0,3 mm

Danga	be dangos
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 208 B
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	7-8 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Kotas	Morzės kūgis
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Phillips antgalis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis	tinka	20 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	20 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	10 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	7 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	5 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	4 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	5 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	5 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	5 m/min	S
Ketus (G)	ribotai tinka	5 m/min	K
Cu	ribotai tinka	13 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		