

**Garant**
**Mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais HSS-E-PM, TiN, M: 20X1,5**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	139265 20X1,5
GTIN	4045197509598
Produktų klasė	11H

**Aprašymas**
**Modelis:**

**DIN 2174** (≈ DIN 374). **Su tepimo grioveliais žymiai geresnis sriegio vijų sutepimas, sriegiant galias kiaurymes.**

Nauja, **inovatyvi sriegiklio vijų forma** užtikrina plačias jo panaudojimo galimybes.

**Daugiasluoksnė sriegiklio dangos struktūra** leidžia pasiekti **maksimalų patvarumą** sriegiant net ir **sunkiai apdirbamas medžiagas.**

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1,5 mm

Bendras ilgis L: 125 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 16 mm

Koto kvadratas □: 12 mm

Srieginės kiaurymės Ø orientacinis dydis: 19,35 mm

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Drožlių griovelių skaičius	8
Sriegio Ø	20 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Koto kvadratas □	12 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Srieginės kiaurymės Ø orientacinis dydis	19,35 mm

Sriegio gylis	60 mm
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Sriegio dydis	M20×1,5
Danga	TiN
Sriegio tipas	MF
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS E PM
Norma	DIN 2174
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis