

Garant
Mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais HSS-E-PM, TiN, G: G3/8

Užsakymo data

Užsakymo numeris	139405 G3/8
GTIN	4045197509666
Produktų klasė	11H

Aprašymas
Modelis:

DIN 2189 (≈ DIN 5156). **Su tepimo grioveliais žymiai geresnis sriegio vijų sutepimas, sriegiant gilius kiaurymes.**

Nauja, **inovatyvi sriegiklio vijų forma** užtikrina plačias jo panaudojimo galimybes.

Daugiasluoksnė sriegiklio dangos struktūra leidžia pasiekti **maksimalų patvarumą** sriegiant net ir **sunkiai apdirbamas medžiagas.**

Paskirtis:

Skirta cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui DIN-ISO 228/1 (netinka sandarioms srieginėms jungtims).

Sriegio žingsnis: 1,337 mm

Vijų skaičius colyje: 19

Sriegio Ø: 16,66 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto Ø D_s: 12 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	16,66 mm
Vijų skaičius colyje	19
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Sriegio žingsnis	1,337 mm
Drožlių griovelių skaičius	6
Koto Ø D _s	12 mm

Koto kvadratas □	9 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Srieginės kiaurymės Ø orientacinis dydis	16,05 mm
Sriegio gylis	49,98 mm
Sriegio dydis	G3/8
Danga	TiN
Sriegio tipas	G
Profilio kampas	55 laipsniai
Ašmenys	HSS E PM
Norma	DIN 2189
Tolerancijos klasė	ISO 228 X
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	42 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	42 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	37 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	32 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	27 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	22 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	17 m/min	P

INOX <900 N/mm ²	tinka	12 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	22 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		