



Mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais HSS-E, TiAlN, MF: 16X1,5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	139372 16X1,5
GTIN	4045197447050
Produktų klasė	12H

Aprašymas

Modelis:

Atitinka DIN 374.

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1,5 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto $\varnothing D_s$: 12 mm

Koto kvadratas \square : 9 mm

Srieginės kiaurymės \varnothing orientacinis dydis: 15,35 mm

Techninis aprašymas

Sriegio \varnothing	16 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto $\varnothing D_s$	12 mm
Koto kvadratas \square	9 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Srieginės kiaurymės \varnothing orientacinis dydis	15,35 mm
Sriegio gylis	48 mm
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX

Sriegio dydis	M16×1,5
Danga	TiAlN
Sriegio tipas	MF
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS E
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	23 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	23 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	22 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	22 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	11 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	12 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

