

Garant
Sriegio freza 1,5×D, TiAlN, M: M5

Užsakymo data

Užsakymo numeris	139510 M5
GTIN	4045197081674
Produktų klasė	11J

Aprašymas
Modelis:

Suformuotas sriegio profilis skirtas frezuoti **tikslus vidinius sriegius** (būtinai patikimas frezos užspaudimas). **Iš koto pusės** gylio ribotuvas 90° gilinimui.

Speciali pjovimo briaunos geometrija lemia taisyklingą drožlės suformavimą esant mažai pjovimo jėgai.

Privalumai:

Gręžimas, gilinimas ir sriegio frezavimas tik su vienu įrankiu!

Sriegio žingsnis: 0,8 mm

Gręžimo $\varnothing D_c$: 4,1 mm

Pjovimo briaunos ilgis l_c : 8,5 mm

Koto ilgis L_s : 36 mm

Bendras ilgis L: 53 mm

Koto $\varnothing D_s$: 6 mm

Techninis aprašymas

Gręžimo $\varnothing D_c$	4,1 mm
Drožlių griovelių skaičius	2
maksimalus gilinimo $\varnothing D_1$	5,3 mm
Pastūma f_z apdirbant aliuminio liejinius	0,04 mm
Griovelio plotis e_1	0,8 mm
Sriegio žingsnis	0,8 mm
Programavimo vertė gilinimui l_1	9,2 mm

Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Bendras ilgis L	53 mm
Koto ilgis L_s	36 mm
Sriegio gylis	7,5
Sriegio dydis	M5
Pjovimo briaunos ilgis l_c	8,5 mm
Danga	TiAlN
Sriegio tipas	M
Sriegio tipas	M-LH
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	VHM
Sriegio norma	DIN 13
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Vidinis aušinimas	taip
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $1,5 \times D$, kai kiaurymė aklina arba atvira
Gilinimo pakopos kampas	90 laipsniai
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	be
Vidiniam / išoriniam naudojimui	Vidinis
Produkto rūšis	Sriegimo freza